



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial SMX
Gehäusotyp	Mehrzweck
Kategorie	Kompaktgehäuse
Nennhöhe	1400 mm
Nennbreite	1000 mm
Nenntiefe	300 mm
Produkteinbau	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 Gehäuse 2 Tür 1 Kabeleinführungsplatte 1 Schliesssystem mit Griff: Tür 4 Montageplattenhalterung

Zusatzmerkmale

Gehäusotyp	Einteiliges Gehäuse, gefalzt und geschweißt
Türtyp	Einfach
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Anzahl der Türen	Vorderseite: 2 Tür(en)
Schlossstyp	3-Punkte-Verriegelung, Griff mit 5 mm-Doppelschieneneneinsatz
Typ der Durchführungsplatte	Einfach
Zugänglichkeit für den Betrieb	Vorne
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Material	Korpus und Tür: Edelstahl 304L Griff: Zamak Scharnier: edelstahlfarben
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Montageplattenhalterung durch Schrauben Kabeleinführungsplatte durch Klipse
Oberflächenbeschaffenheit	Gehäuse: Scotch-Brite® brushed Griff: gemalt
Produktgewicht	89 kg

Montage

Normen	IEC 62208
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Produktzertifizierungen	UL 508[RETURN]CAN/CSA 22
Umgebungseigenschaften	Spezifische Hygiene Korrosiv

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	38,0 cm
VPE 1 Breite	105,0 cm
VPE 1 Länge	153,0 cm
VPE 1 Gewicht	88,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------