



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Tartozék / alkatrész kategóriája	Szkevény tartozék
Termék vagy komponens típusa	Oszloptalp harántmerezítő
Anwendung	Több helyszínes
Nennmaße des Gehäuses	-
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 4 hullámos cső 1 előlapok 35 mm-es DIN sínnel 1 hátsó rész 4 sarok burkolata
Termékcsalád kompatibilitás	Spacial SFHD Spacial SM
Szerelési támogatás	Talapzat oldalrészek

### Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Szín	Szürke (RAL 7023)
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Állandó megengedhető terhelés	1300 kg
Magasság	100 mm
Szélesség	Névleges: 1600 mm

### Környezet

IP védettség szint	IP31 (COM vezeték)
IK védelmi fokozat	IK10

### Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	17,414 kg
1. csomag magassága	11,0 cm
1. csomag szélessége	20,0 cm
1. csomag hosszúsága	161,0 cm

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>

## Garancia

---

Garancia

18 months

---