



Áttekintés

Átfutási idő	Általában négy héten belül kiszállítják
--------------	---

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Tartozék / alkatrész kategóriája	Szekrény tartozék
Termék vagy komponens típusa	Oszloptalp harántmervítő
Anwendung	PC alkalmazás Elektronikus alkalmazás Több helyszínes Cellás alkalmazás
Nennmaße des Gehäuses	-
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 4 hullámos cső 1 előlapok 35 mm-es DIN sínnel 1 hátsó rész 4 sarok burkolata
Termékcsalád kompatibilitás	Spacial (Spacial SFHD) Spacial (Spacial SM) Spacial (Spacial SDB) Spacial (Spacial S3DB) Spacial (Spacial CRNG)
Szerelési támogatás	Talapat oldalrészek

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Szín	Szürke (RAL 7023)
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Állandó megengedhető terhelés	1300 kg
Magasság	100 mm
Szélesség	Névleges: 600 mm

Környezet

IP védettségi szint	IP31 (COM vezeték)
IK védelmi fokozat	IK10

Csomagolási egység

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,0 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	61,5 cm
Package 1 Weight	4,309 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------