



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Produktname	Thalassa TBP
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kategorie	Industriebox
Höhe	241 mm
Breite	194 mm
Tiefe	107 mm
Innenhöhe	225 mm
Innenbreite	175 mm
Innentiefe	100 mm
Gehäusemontage	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Abdeckung 4 Abdeckschraube
Gehäusotyp	Einteilige Gussform
Art der Frontabdeckung	Niedrige Plattenabdeckung
Befestigung der Abdeckung	Kunststoffschrauben
Schlosstyp	Unverlierbare Schraube flach abgedichteter Außenbereich
Abnehmbare Teile	Abdeckung durch unverlierbare Schrauben

Zusatzmerkmale

Material	Polykarbonat
Farbe	Grau (RAL 7035)
Normen	UL 508 A IEC 62208
Produktzertifizierungen	TÜV[RETURN]UL
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Montageort	Im Freien (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Produktgewicht	0,72 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP66 entspricht NEMA 4.4X
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Feuerbeständigkeit	960 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...60 °C
Betriebstemperatur	-25...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,94 cm
VPE 1 Breite	20,32 cm
VPE 1 Länge	25,65 cm

VPE 1 Gewicht	790 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	108
VPE 2 Höhe	120 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	135 cm
VPE 2 Gewicht	107 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------