



Основные характеристики

Серия	Spacial
Тип продукта	Дверная поперечная рейка
Приложение	Универсальный
Номинальные размеры корпуса	-
Место монтажа	На усиленной раме двери
Совместимость серий продукта	Spacial корпуса S3D, CRN, S3X
Состав устройства	Фиксаторы 2 поперечные рейки
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Материал	Сталь
Тип покрытия	Оцинкованный
Способ установки	2 винтами - тип винта самонарезающий - на дверной усиливающей раме расположение
Регулирование	На требуемой высоте для на дверной усиливающей раме
Высота	30 mm
Ширина	800 Mm номинальн.: 732 mm реальный:
Глубина	14 mm
Вес нетто	0,746 kg

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	3,0 cm
Package 1 Length	73,5 cm
Package 1 Weight	746,0 g
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	29,0 cm
Package 2 Width	37,5 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	37,3 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	 Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)  Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да

Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---