



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Kinyúlókar
Application	Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial CRNG Spacial Spacial S3DB
For enclosure nominal dimensions	-
Szerelési hely	Szekrény tetején
Készülék összetétel	Védőkupak Rögzítőelemek Használati utasítás

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Galvanizált acél
Szín	Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Rögzítési mód	4 csavarral - csavartípus M6
Magasság	42 mm
Szélesség	Névleges: 600 mm Valós: 609 mm
Mélység	Névleges: 250 mm
Nettó súly	2,9 kg
Szerelési átmérő	8 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	28,000 cm
1. csomag hossza	62,000 cm
1. csomag súlya	2,844 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	15
2. csomag magassága	45,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	54,660 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia	
Garancia	18 months