Planilha de Produto Características

NSYTLEME

Spacial S3D flexicable gland plate with membrane pearcable 378 x 63 mm

М	Ш	ICI	þε	الد
Α	lca	ano	се	

Alcance	PanelSeT
Tipo de produto ou componente	Placa de passagem para flexicable
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de gestão de cabo
Application	Varias utilidades
Compatibilidade gama	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRNG
Local de montagem	Parte inferior do involucro
Tipo de bucim	Perfurável por chave de fenda
Tipo de placa frontal	Membrana
Diâmetro exterior do cabo	1026 mm
Entrada de cabo	Sem
Composição do dispositivo	1 prato membrana
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Material	Prato aço Membrana HCE(elastómero recuperável por calor)

Complementar

Cor	Prato cinzento RAL 7035)
Acabamento de superfície	Pó de epóxi-poliéster
Altura	30 mm
Largura	445 Mm Real: 460 mm
Profundidade	130 mm
Peso líquido	0,882 kg
Espessura	1,5 mm
Número de recorte	Não furada
Dimensões recortadas	378 x 63 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE	
Number of Units in Package 1	1	
Package 1 Height	3,000 cm	
Package 1 Width	13,500 cm	
Package 1 Length	46,000 cm	
Package 1 Weight	964,000 g	
Unit Type of Package 2	PAL	
Number of Units in Package 2	15	
Package 2 Height	6,000 cm	
Package 2 Width	46,000 cm	
Package 2 Length	120,000 cm	
Package 2 Weight	14,460 kg	

Sustentabilidade da oferta

☑ Declaração REACh
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sim
☑ Sim
☑ Declaração RoHS China

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------