



Principal

Alcance	PanelSeT
Tipo de produto ou componente	Placa de passagem para flexicable
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de gestão de cabo
Application	Varias utilidades
Compatibilidade gama	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRNG
Local de montagem	Parte inferior do involucro
Tipo de buçim	Perfurável por chave de fenda
Tipo de placa frontal	Membrana
Diâmetro exterior do cabo	10...26 mm
Entrada de cabo	Sem
Composição do dispositivo	1 prato membrana
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Material	Prato aço Membrana HCE(elastómero recuperável por calor)

Complementar

Cor	Prato cinzento RAL 7035)
Acabamento de superfície	Pó de epóxi-poliéster
Altura	30 mm
Largura	445 Mm Real: 460 mm
Profundidade	130 mm
Peso líquido	0,882 kg
Espessura	1,5 mm
Número de recorte	Não furada
Dimensões recortadas	378 x 63 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	13,6 cm
Package 1 Length	45,2 cm
Package 1 Weight	1,016 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	46 cm
Package 2 Width	14 cm
Package 2 Length	3 cm
Package 2 Weight	15 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------