



Principal

Alcance	Nova Unica
Tipo de produto ou componente	Termóstato
Aplicação do aparelho	Floor
Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Tonalidade	alumínio
Equipamento fornecido	10 kOhm Sensor NTC com 4 m de cabo

Complementar

Tipo de tecnologia	Electrónico
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V AC +/- 10 % a 50 Hz
Carregar interrupção de corrente	Resistiva 10 A 1 2300 W)
Número de módulos	2 módulos
Tipo de controlo	Controlador eletrónico
Função disponível	Com redução da temperatura
Capacidade de conexão	<= 2 x 2.5 mm ² para flexível cabo(s) <= 2 x 2.5 mm ² para rígido cabo(s)
Ligações - terminais	Terminais de parafuso
LED de estado	1 LED (verde) presença de tensão 1 LED (vermelho) aplicação de aquecimento
Marcação	SAÍDA L+N Sensor
Temperatura programável	Não
Faixa de ajuste de temperatura	5...45 °C
Precisão de medição	0,5 ° C
Material	PC (polycarbonato) GF10 FR: embalagem Metal: terminais PA (polyamide) 6 GF20 FR: espelho
Tratamento de superfície	Pintado
Acabamento de superfície	Brilhante
Montagem de dispositivos	Encastrado
Modo de fixação	Encaixe
Minimum mounting height	1,3 m
Profundidade	47 mm
Largura	45 mm
Altura	45 mm
Profundidade incorporada	33 mm

Canal almejado	Profissional
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

Ambiente

Grau de protecção IP	IP20
Grau de protecção IK	IK01
Temperatura do ar ambiente para operação	5...45 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-20...60 °C
Normas	Directiva CEM Directiva LV EN 607320-2-9

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	9,8 cm
Package 1 Length	9,8 cm
Package 1 Weight	152,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	540 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	128
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	25,78 kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
---------------------	-----------------

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------