

Planilha de Produto

Características

NY340N4RB1

Intrinsically processing module 4 input channels and 4 recopying channels



Principal

Tipo de módulo	Módulo de processamento
----------------	-------------------------

Complementar

Profundidade	90 mm
Ligação eléctrica	Bloco de terminais de parafuso amovível
Altura	120 mm
Marcação	II1 G/D-EEx ia IIC
Local de montagem	Fora da zona de pó
Número de entradas	4
Consumo de energia em W	5 W
Montagem do produto	Em calha DIN 35 mm
Tipo do circuito de alimentação	CC
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V
Largura	29,5 mm

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-20...60 °C
Zona de pó	-
Normas	LCIE 00ATEX6034X
Directivas	2014/34/UE - Directiva ATEX

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	14,5 cm
Package 1 Length	20,5 cm
Package 1 Weight	390 g

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
---------------------	---

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------