



Principal

Alcance	Exiway
Nome do produto	Exiway Power Control
Nome abreviado do equipamento	MBE200D
Tipo de produto ou componente	Fonte de alimentação
Aplicação do aparelho	Iluminação

Complementar

Compatibilidade gama	Exiway Exiway Power Control Pico central battery system Exiway Exiway Power Control Nano central battery system Exiway Exiway Power Control Mega central battery system Exiway Exiway Power Control Multi central battery system
Fornecimento	Mantido Não mantido
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V AC + 20 % a 50 Hz 216 V DC
Potência nominal em VA	200 VA
Ligações - terminais	Ligador 2,5 mm ²
Profundidade	142 mm
Largura	29 mm
Altura	22 mm
Profundidade incorporada	132 mm
Peso líquido	0,055 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-10...55 °C
--	-------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	300,0 g

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia

24 meses
