



Principal

Gama de produtos	Jodiolux
Tipo de produto ou componente	Lâmpada de emergência portátil
Aplicação do aparelho	Iluminação
Cor	Azul
Informações adicionais do dispositivo	Feixe de luz de grande distância com um alcance de 300m Filtros de cor incluídos

Complementar

[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V 50 Hz
Consumo de potência	6,5 VA
Composição do dispositivo	Charging unit
Capacidade da bateria	7 Ah a 6 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Tempo de carregamento	24 h
Tipo de lâmpada	Halógeno 10 W lâmpada principal Incandescente 1,5 W luz auxiliar
Autonomia	24 h luz auxiliar 4 h lâmpada principal
Fluxo luminoso	1300 Lm 2 m lâmpada principal 4 lm 1 m luz auxiliar
Operating mode options	Lâmpada principal a piscar Luz auxiliar a piscar
Ângulo de operação	210 ° horizontal
Material do quadro	Plástico
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Comprimento	128 mm
Altura	334 mm
Largura	136 mm
Peso líquido	2,1 kg

Ambiente

Índice de protecção IP	IP65
Temperatura do ar ambiente para operação	-10...40 °C
Normas	IEC 2.2 EN 60598-2-8

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	34,5 cm
Package 1 Weight	2,193 kg
Unit Type of Package 2	S04

Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	13,665 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------