



Principal

Gama de produtos	Top 4
Tipo de produto ou componente	Lâmpada de emergência portátil
Aplicação do aparelho	Iluminação
Cor	Vermelho
Informações adicionais do dispositivo	Filtros de cor incluídos

Complementar

[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V 50 Hz
Consumo de potência	10 VA
Composição do dispositivo	Charging unit
Capacidade da bateria	4 Ah a 6 V, Bateria de chumbo-ácido
Tempo de carregamento	24 h
Tipo de lâmpada	Incandescente 1,5 W luz auxiliar Xénon 5.4 W lâmpada principal
Autonomia	15 h luz auxiliar 3 h lâmpada principal
Fluxo luminoso	320 Lm 2 m lâmpada principal 5 lm 1 m luz auxiliar
Operating mode options	Lâmpada principal a piscar Luz auxiliar a piscar
Material do quadro	Plástico
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Comprimento	262 mm
Altura	165 mm
Largura	120 mm
Peso líquido	1,9 kg

Ambiente

Índice de protecção IP	IP40
Temperatura do ar ambiente para operação	-10...40 °C
Normas	IEC 2.2

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,3 cm
Package 1 Width	17 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	2,201 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30 cm

Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	9,347 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	73,2 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	161,552 kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------