



Principal

Alcance	Exiway
Design	Exiway Kitled
Tipo de produto ou componente	Kit de conversão
Aplicação do aparelho	Iluminação
Função	Norma
Fornecimento	Mantido Não mantido

Complementar

[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V 50/60 Hz
Tensão de saída mínima	12 V
Maximum output voltage	55 V
Tipo de tensão de saída	CC
Potência nominal de saída	3 W
Capacidade da bateria	4,5 Ah 3,2 V LiFePO4 em linha
Tempo de carregamento	24 h
Autonomia	3 h with 24 h charge 2 h with 12 h charge
Tipo de lâmpada	LED
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Ligações - terminais	Faixas de terminais de ligação rápida
Material da caixa	Plástico auto-extintor
Altura	Circuito 21,5 mm Bateria 19 mm
Largura	Circuito 177 mm Bateria 200 mm
Profundidade	Circuito 30 mm Bateria 19 mm
Peso líquido	0,125 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Case Temperature	65 °C
Certificações do produto	ENEC
Normas	UL 94 V2 EN 61347-2-7 CEI 50-11 IEC 695-2-1

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	5,3 cm
Package 1 Length	20 cm
Package 1 Weight	220 g

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
---------------------	-----------------

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------