



Principal

Alcance	Exiway
Nome do produto	Exiway Smartexit Activa
Tipo de produto ou componente	Sinal de saída de emergência
Aplicação do aparelho	EMERGENCY Iluminação
Função	Auto-teste
Cor	Branco
Alimentação	Mantido Não mantido
Equipamento fornecido	Com 4 etiquetas adesivas (esquerda / direita / baixo / baixo)
Cor	Branco
Tonalidade	branco

Complementar

[Us] tensão de alimentação nominal	230 V
Fonte de luz	LED
Cor da fonte de luz	Branco
Consumo de potência	5,61 VA
Consumo de energia em W	2,77 W
Capacidade da bateria	1,5 Ah a 3,2 V, LiFePO4
Montagem do dispositivo	Superfície fixação directa Tecto fixação directa Bandeira fixação directa Suspenso parede Suspenso tecto
Distância de visibilidade	26 m
Tempo de carregamento	12 h
Autonomia	1 h 30
Tipo de lâmpada	LED 100000 h
Material	Policarbonato auto-extinguível PMMA (polimetilmetacrilato)
Altura	260 mm
Largura	190 mm
Profundidade	45 mm
Peso líquido	0,6 kg

Ambiente

Índice de protecção IP	IP40
Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Resistência a incêndios	850 °C
Normas	EN/IEC 60598-2-22 EN/IEC 62471 EN 62034

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	17,500 cm
Package 1 Length	28,000 cm
Package 1 Weight	822,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,173 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	56
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	61,384 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------