



Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény kiegészítők

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület Süllyesztett
Kulcs száma	Megadandó szám
Mellső burkolat típusa	Teli
Ajtó nyitási oldal	Jobb vagy bal
A vízszintes sorok száma	3
9 mm-es osztások	36
18 mm-es modulok száma soronként	18
Összesen 18 mm-es modulok	54
Installation description	Falra szerelés Süllyesztett
Szekrény anyaga	Technikai műanyag
Szélesség	426 mm
Magasság	600 mm
Mélység	20 mm
Szín	Fehér (RAL 9016)

Környezet

Tűzellenállási képesség	750 °C
IP védettségi szint	IP40
IK védettségi fok	IK09
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,5 cm
1. csomag szélessége	51,0 cm
1. csomag hossza	67,0 cm
1. csomag súlya	1,35 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	X12
Egységek száma 2. csomagban	47
2. csomag magassága	120,0 cm

2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	80,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------