

Scheda prodotto

Caratteristiche

R9H10738

Modular enclosure, Resi9 KV, surface, 4x12 modules, 1 earth terminal block, plain door



Presentazione

Gamma	"Resi9"
Nome prodotto	Resi9 KV
Tipo prodotto	Cassetta
Modello pulsantiera	Contenitore modulare
Larghezza	300 mm
Altezza	620 mm
Profondità	106 mm
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	4
Attrezzature fornite	1 involucro 1 porta 1 etichetta di identificazione 1 morsettiere 4 guida DIN
Type of door	Piana

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Superficie
Passo 9 mm	96
Numero totale di moduli (18 mm)	48,0
Corrente nominale [In]	63 A
Numero di morsettiere	1 terra
Partenze blocco distribuzione	6 x 2.5...25 mm ² per terra (collegamento a vite) 21 x 1.5...4 mm ² per terra (screwless connection)
Materiale contenitore	Contenitore: plastica autoestinguente Porta: powder coated steel
Colore	Bianco (RAL 9016)

Ambiente

Resistenza al fuoco	750 °C
Grado di protezione IP	IP30
Grado di protezione IK	IK07
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente	-20...35 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...55 °C
Norme di riferimento	DIN EN 60670-24

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,000 cm
Confezione 1: larghezza	31,000 cm
Confezione 1: profondità	63,000 cm
Confezione 1: peso	3,700 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	120,000 cm

Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	122,700 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
-------------------	----------------------