

Scheda prodotto

Caratteristiche

R9H10798

Multimedia enclosure, Resi9 KV, surface, 1x12 modules + 3 mounting plates, without terminal block, ventilated door



Presentazione

Gamma	"Resi9"
Nome prodotto	Resi9 KV
Tipo prodotto	Cassetta
Modello pulsantiera	Multimedia enclosure
Larghezza	300 mm
Altezza	620 mm
Profondità	106 mm
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	1
Attrezzature fornite	1 involucro 1 porta 3 piastra di montaggio 1 guida DIN
Type of door	Ventilated

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Superficie
Passo 9 mm	24
Numero totale di moduli (18 mm)	12
Numero di piastre	3 per perforated mounting plate
Materiale contenitore	Contenitore: plastica autoestinguente Porta: powder coated steel
Colore	Bianco (RAL 9016)

Ambiente

Resistenza al fuoco	750 °C
Grado di protezione IP	IP30
Grado di protezione IK	IK07
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente	-20...35 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...55 °C
Norme di riferimento	DIN EN 60670-24

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,500 cm
Confezione 1: larghezza	31,000 cm
Confezione 1: profondità	63,000 cm
Confezione 1: peso	3,550 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
-------------------	----------------------