



Presentazione

Gamma	"Resi9"
Nome prodotto	Resi9 KV
Tipo prodotto	Cassetta
Modello pulsantiera	Contenitore modulare
Larghezza	Esterno: 344 mm Integrato: 324 mm
Altezza	Esterno: 474 mm Integrato: 431 mm
Profondità	Esterno : 13,4 mm
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	2
Attrezzature fornite	2 morsettiere 1 etichetta di identificazione 1 gypsum board mounting kit
Type of door	Porta liscia

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Ad incasso
Installazione	Cartongesso
Passo 9 mm	48
Numero totale di moduli (18 mm)	24
Corrente nominale [In]	63 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
Tipo di guida	DIN
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Ingresso cavi	Alette flessibili
Numero di morsettiere	2 neutro/terra (collegamento a vite) con 17 uscenti 1 neutro/terra (collegamento a vite) con 1 uscenti
Partenze blocco distribuzione	28 x 4 mm ² per neutro/terra "7 x 16 mm ² " per neutro/terra 3 x 10 mm ² per neutro/terra
Descrizione opzioni bloccaggio	Blocco tasti opzionale
Materiale contenitore	Porta: acciaio galvanizzato elettrolitico Contenitore: plastica autoestinguente
Profondità di incasso	90 mm
Profondità interna	85 mm
Colore	Porta: bianco (RAL 9016) Contenitore: bianco (RAL 9016)
Mercato	Residenziale Piccolo terziario

Ambiente

Resistenza al fuoco	Contenitore: 850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente operativa	-20...40 °C
Norme di riferimento	IEC 61439-3 CEI 60670-24 DIN 43871 IEC 61439-1 CEI 60670-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,600 cm
Confezione 1: larghezza	34,800 cm
Confezione 1: profondità	47,800 cm
Confezione 1: peso	3,395 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	52
Confezione 2: altezza	180,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	185,888 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio