



### Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produktname	Resi9 CX
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Gehäusertyp	Verteilerschrank
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	18
Geliefertes Zubehör	1 x Markierungs-Bausatz 1 x Klemmenleistenhalterung 1 x Erdungsklemmleiste 1 x vordere Abdeckung 4 x DIN-Schiene 4 x Etikettenschutz 5 x Abdeckplatte 1 x Markierungsetikett
Art der Tür	Ohne
Normen	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Farbe	Gehäuse: weiß (RAL 9003)

### Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
Anzahl der horizontalen Reihen	4
[In] Bemessungsstrom	90 A
Schientyp	DIN
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Standard
Anzahl der Klemmenblöcke	1 Erde mit 48 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge	6 x 25 mm <sup>2</sup> + 42 x 4 mm <sup>2</sup> für Erde
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Material
Breite	357 mm
Höhe	625 mm
Tiefe	108 mm
Innentiefe	106 mm
Mögliches Einsatzland	Schweiz Frankreich Belgien

### Montage

Feuerbeständigkeit	650 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
Schutzart (IP)	IP30 ohne Tür entspricht EN/IEC 60529 IP40 mit Tür entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN 50102 IK08 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15...60 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,000 cm
VPE 1 Breite	37,000 cm
VPE 1 Länge	65,000 cm
VPE 1 Gewicht	3,200 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	105,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	76,000 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>