



Principal

Gama	Sedna
Tip produs sau componenta	Intrerupator
Forma de livrare	Mecanism cu suport de fixare
Aplicatie a dispozitivului	Control switch
Numar de clapete	1
Functie	Simplu
Curent nominal	10 AX
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50 Hz
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Tip tehnologie	Electromecanic
Montare dispozitiv	Incastrat
Actuator	Clapeta
Tip de sarcina	1 lampa balast integrat (100 W)
Finisare suprafata	Lucios
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Tip borne	Borna fara surub
Tratament suprafata	Netratat
Gama de puteri	2300 W
Sectiune cablu	1,5...2,5 mm ²
Structura cablu	Rigid Torsadat Flexibil
Lungime de dezizolare conductor	13 mm
Grad de protectie IK	IK02
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51...70 mm Suruburi, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:
Inaltime	73 mm
Latime	73 mm
Adancime	37 mm
Adancimea partii vizuale	24 mm
Greutate neta	0,061 kg
Canal vizat	Profesional DIY

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Marca de conformitate	CE
Certificari produs	EAC
Standarde	SR EN 60669-1

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	58,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	659,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,761 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------