



### Principal

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Gama                       | Sedna                        |
| Tip produs sau componenta  | Intrerupator                 |
| Forma de livrare           | Mecanism cu suport de fixare |
| Aplicatie a dispozitivului | Control switch               |
| Numar de clapete           | 1                            |
| Functie                    | Cap scara                    |
| Curent nominal             | 10 AX                        |
| [Ue] tensiune nominala     | 250 V                        |
| Tip retea electrica        | C.a.                         |
| Frecventa retea electrica  | 50 Hz                        |
| Culoare                    | Alb (RAL 9003)               |

### Suplimentar

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip tehnologie                  | Electromecanic                                                                                                         |
| Montare dispozitiv              | Incastrat                                                                                                              |
| Actuator                        | Clapeta                                                                                                                |
| Tip de sarcina                  | 1 lampa balast integrat (100 W)                                                                                        |
| Finisare suprafata              | Lucios                                                                                                                 |
| Material                        | Termoplastic stabilizat ABS-UV                                                                                         |
| Tip borne                       | Borna fara surub                                                                                                       |
| Tratament suprafata             | Netratat                                                                                                               |
| Gama de puteri                  | 2300 W                                                                                                                 |
| Sectiune cablu                  | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                              |
| Structura cablu                 | Rigid<br>Torsadat<br>Flexibil                                                                                          |
| Lungime de dezizolare conductor | 13 mm                                                                                                                  |
| Grad de protectie IK            | IK02                                                                                                                   |
| Mod de fixare                   | Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clesrilor:46...60 mm<br>Suruburi, domeniul de lucru al deschiderii clesrilor: |
| Inaltime                        | 73 mm                                                                                                                  |
| Latime                          | 73 mm                                                                                                                  |
| Adancime                        | 37 mm                                                                                                                  |
| Adancimea partii vizuale        | 24 mm                                                                                                                  |
| Greutate neta                   | 0,058 kg                                                                                                               |
| Canal vizat                     | Profesional<br>DIY                                                                                                     |

### Mediu

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Grad de protectie IP  | IP20          |
| Marca de conformitate | CE            |
| Certificari produs    | EAC           |
| Standarde             | SR EN 60669-1 |

## Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 4,000 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 8,000 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 8,000 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 61,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 9,300 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 18,500 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 27,700 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 697,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S04       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 120       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 40,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 60,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 9,018 kg  |

## Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                 |
| Regulamentul REACH                     |  <a href="#">Declaratia REACH</a>                 |
| Conform REACH fara SVHC                | Da                                                                                                                                   |
| Directiva RoHS UE                      | Conform  <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>       |
| Fara metale grele toxice               | Da                                                                                                                                   |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                   |
| Sustainable packaging                  | Yes                                                                                                                                  |
| Regulamentul RoHS China                |  <a href="#">Declaratia RoHS China</a>            |
| Informatii privind scutirea de la RoHS |  <a href="#">Da</a>                               |
| Raport de mediu                        |  <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a> |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                      |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|