



Fő jellemzők

Termékválaszték	Sedna Design és Elements
Termék vagy alkatrész típusa	USB töltő
Az USB tápegység típusa	A+C típusú USB
Színkód	RAL 9003
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Szín	Fehér
Beépített csatlakozó típusa	1 USB C típus 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,4 A 1 USB A típus 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,1 A

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Töltő
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Felületkezelés	Fényes
Felületkezelési mód	Kezeletlen
Number output current	2,4 A
Rögzítési mód	Csavarokkal
A csomagolás típusa	Tasakos
Mennyiség készletenként	1
Csatlakozó típusa	USB A-típus USB C-típus
[Ue] névleges üzemi feszültség	100...240 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
Terhelés típusa	Energiaellátás
Teljesítmény W-ban	0,075 W
Névleges kimeneti teljesítmény	12 W
Bemeneti teljesítmény	108 W
Élettartam órákban	30000 óra 11,25 W
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): fedlap PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat PC (polikarbonát) GF10 FR: belső burkolat
Védelem típusa	Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem Túlfeszültségvédelem a kimeneten Hőmérséklet-emelkedés elleni védelem
Bekötési pontok száma	2 csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási kapacitás	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén merev vezeték(ek) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén sodrott vezeték(ek)
Vezetékhoosszúság	8 mm
Termék kompatibilitás	Mobil/Tablet Mac iOS Mobil/Tablet Android Mobil/tablet Windows
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm
Mélység	43 mm
Beágyazási mélység	31 mm
Nettó súly	0,082 kg

Célzott csatorna	Profi DIY
Hatásfok	26,68 %
Minőségi címkék	CE

Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-5...50 °C
Szabványok	ETSI MSZ EN 301 489-4
Terméktanúsítványok	EAC
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
IK védettségi fok	IK03
IP védettségi fok	IP20

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,000 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	117,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	36
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,591 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre