



Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Function	Kábelkivezető
Készülék rögzítése	Süllyesztett
Delivery form	Mechanizmus rögzítőkerettel
Névleges áram	25 A -250 V AC

Kiegészítő jellemzők

Szín	Nyír
Mechanizmus rögzítése	Csavarok és karmok
Material of visible parts	ABS + PC
Felületkidolgozás	Szatén
Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Rögzítési mód	Csavar és betét, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 56...74 mm
Magasság	58 mm
Szélesség	73 mm
Mélység	73 mm
Depth of visual part	31 mm
Súly	0,067 kg

Környezet

Conformity mark	AENOR
Termék minősítések	CE
IP védettség szint	IP20

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	85,0 g
1. csomag magassága	6,0 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1. csomag hosszúsága	9,0 cm
Csomagolási egység típusa 2.	P12
Egységek száma az 2. csomagban	1152
2. csomag súlya	122,592 kg
2. csomag magassága	102,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hosszúsága	120,0 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S02
Egységek száma az 3. csomagban	24
3. csomag súlya	2,304 kg

3. csomag magassága	15,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hosszúsága	40,0 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja