



Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Funkció	Intelligens mozgásérzékelő
Készülék alkalmazás	Világításvezérlés
Szállítási űrlap	Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Jelösszesítő kompatibilitás	Wiser központ
Mobilalkalmazás neve	Wiser by SE
Érzékelő típusa	PIR
Színárnyalat	Alumínium (RAL 7047)

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Névleges áram	10 A -230 V AC 50 Hz
Rendelkezésre álló funkció	Automata, kézi felülbírálással
Fényerősség beállítása	5...1000 lux
Időkésleltetés	1 mp...30 perc
Vízszintes érzékelési szög	160 °
Csatlakozók fajtája	Csavaros bekötés
Vezérlő típusa	Kézi vezérlés Távírányítás kiegészítő nyomógombbal Mozgásérzékelő Automatikus
Szoftver neve	Wiser alkalmazás: LED státusz meghatározása Wiser alkalmazás: hétköznapi váltás Wiser alkalmazás: asztrofunkció Wiser alkalmazás: véletlenszerű funkció Wiser alkalmazás: fényérzékenységi tartomány szabályozása Wiser alkalmazás: az érzékenység kezelése (magas, közepes vagy alacsony) Wiser alkalmazás: az üzemmód kezelése (teszt, kapcsoló, félautomata)
Csatlakozó kapacitás	1 vezeték(ek)2,5 mm²
Huzalszerkezet	Merev Rugalmas
Vezetékhoosszúság	8 mm
Terhelés típusa	Izzólámpa - 2200 W - 230 V AC Halogén lámpa - 2000 W - 230 V AC LED lámpa - 200 W - 230 V AC Motor (egyfázisú) - 1000 VA - 230 V AC Halogén izzó - 1050 VA - 12 V AC Halogén izzó - 500 VA - 12 V AC Kompakt fénycső - 200 W - 230 V AC
Rögzítési mód	Csavarok
Látható részek anyaga	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés	Matt
Kommunikációs hálózat típusa	Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm
Mélység	48 mm
Nettó súly	0,092 kg
A vizuális rész mélysége	26 mm

Környezet

Megfelelőségi jel	CE EAC
IP védettségi fok	IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-10...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	5...35 °C
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]EAC

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,000 cm
1. csomag szélessége	9,500 cm
1. csomag hossza	9,500 cm
1. csomag súlya	157,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	2,144 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	192
3. csomag magassága	45,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	46,304 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.