



Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Termék vagy alkatrész típusa	Keret
Színárnyalat	Alumínium (RAL 7047)
Anyag	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Sorolás száma	1-es sorolás
Telepítési irány	Horizontál/vertikál
Felületkezelés	Matt
Vezetékes eszköz felszerelése	Falon kívüli
Magasság	85 mm
Szélesség	85 mm
Felületkezelési mód	Festett Festett Festett Festett Festett Festett Festett
Mélység	10 mm
Nettó súly	0,010 kg
IK védettségi fok	IK03
Terméktanúsítványok	FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]VDE[RETURN]AENOR

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,000 cm
1. csomag szélessége	9,000 cm
1. csomag hossza	9,000 cm
1. csomag súlya	12,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	453,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04

Egységek száma 3. csomagban	360
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	6,078 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre