



Principal

Gama	Sedna Design & Elements
Gama	Sedna
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Culoare	Glass clear (RAL 9003)
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV

Suplimentar

Montare dispozitiv	Incastrat
Numar de posturi	1 post
Directie de instalare	Orizantal/vertical
Finisare suprafata	Lucios
Montare dispozitiv	Suprafata
Inaltime	85 mm
Latime	85 mm
Tratament suprafata	Acoperire decorativa
Adancime	10 mm
Greutate neta	0,022 kg
Grad de protectie IK	IK02
Certificari produs	FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]VDE[RETURN]AENOR

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,000 cm
Latime prima forma de impachetare	9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	24,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	813,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	360
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm

Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	10,410 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------