



Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Termék vagy alkatrész típusa	Keret
Színárnyalat	Kristályfekete (RAL 9005)
Anyag	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Sorolás száma	4-es sorolás
Telepítési irány	Horizontál/vertikál
Felületkezelés	Fényes
Vezetékes eszköz felszerelése	Falon kívüli
Magasság	298 mm
Szélesség	85 mm
Felületkezelési mód	Dekoratív bevonat
Mélység	10 mm
Nettó súly	0,064 kg
IK védettség fok	IK03
Terméktanúsítványok	FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]VDE[RETURN]AENOR

Környezet

IP védettség fok	IP20
------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,500 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	30,000 cm
1. csomag súlya	75,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	90
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	7,199 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre