



Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Funkcja	Ściemniacz
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Zastosowanie urządzenia	Light control
Odcień kolory	Kremowy
Kind of terminals	Zaciski bezgwintowe

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa: 60...325 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym: 60...325 VA 230 V AC lampa żarowa: 60...325 W
Rated voltage	230 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie bezpiecznikami
Typ bezpiecznika	F2.5AH 250 V
Odcień koloru	Kremowy
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Terminal capacity	1 kabel (kable) 2,5 mm ²
Wire structure	Elastyczny Szttywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	7 mm
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51...80 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	47,5 mm
Depth of visual part	20 mm
Masa produktu	0,13272 kg
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Normy	EN 60669-2-1
Conformity mark	CE
Certyfikaty produktu	GOST-R
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,1 cm
Szerokość opakowania 1	7,1 cm
Długość opakowania 1	4,75 cm
Waga opakowania 1	133,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	96
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	14,882 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------