



Основные характеристики

| | |
|----------------------|-------------------|
| Название серии | Sedna |
| Функция | Диммер |
| Комплектация изделия | Механизм |
| Область применения | Управление светом |
| Оттенок цвета | Алюминий |
| Kind of terminals | Винтовые |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------|---|
| Монтаж устройства | Утопленный |
| Тип диммера | Универсальный |
| Управление диммером | Поворотн. нажимного типа |
| Функции переключения | 2-канальный |
| Тип нагрузки | Галогенная лампа 230 В пер. тока: 40...600 Вт Галогенная лампа с электронным трансформатором: 40...600 В·А Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором: 40...600 В·А Низковольтная галогенная лампа с тороидальным трансформатором: 40...600 В·А Лампа накаливания 230 В пер. тока: 40...600 Вт |
| Rated voltage | 230 В Переменный ток |
| Тип защиты | Защита электронным предохранителем |
| Оттенок основного цвета | Алюминий |
| Материал | Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения |
| Тип покрытия | Глянцевое |
| Terminal capacity | 2 кабель (-и) 2,5 mm ² |
| Wire structure | Гибкий Жесткий |
| Длина зачистки проводов | 7 mm |
| Режим фиксации | Винты |
| Высота | 71 mm |
| Ширина | 71 mm |
| Глубина | 47,5 mm |
| Depth of visual part | 20 mm |
| Вес нетто | 0,09772 kg |
| Сегмент рынка | Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|--------------|
| Стандарты | EN 60669-2-1 |
| Conformity mark | CE |
| Сертификаты | ГОСТ Р |
| Степень защиты IP | IP20 |

Тип упаковки

| | |
|------------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |

Экологичность предложения

| | |
|-------------------|--|
| Директива ЕС RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS |
|-------------------|--|

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|