



Principal

Gama	Sedna
Gama	Sedna
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Funcție	Rama decorativa
Numar de posturi	4 posturi
Directie de instalare	Orizantal
Compatibilitate gama	Sedna priza
Cover frame color	Aluminium

Suplimentar

Materialul partilor vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata	Lucios
Inaltime	80 mm
Latime	299 mm
Adancime	7 mm
Depth of visual part	7 mm
Greutate neta	0,0438 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	30,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	40,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	10,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	20,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	31,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	911,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	100
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,222 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------