



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produktname	Prisma XS
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Gehäusotyp	Leergehäuse
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 280 mm
Breite	590 mm
Höhe	690 mm
Tiefe	280 mm
Einbautiefe	250 mm
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	8 x 12
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Zusätzliche Informationen	Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
Einsatzbedingungen	Innenraum
Geliefertes Zubehör	4 x Kabeleinführungsplatte 1 x Tür
Art der Frontabdeckung	Einfache Tür

Zusatzmerkmale

Kabeleinführung	Einführung von unten oder oben
Türtyp	Externe Platte
Anzahl der Schlösser	3
Türöffnungsseite	Rechts oder links
Neigungswinkel	180 °
Gehäusemontage	Einbau Oberfläche Eingelassen
Montagehalterung	Hohlwand Beton
9-mm-Raster	192
Gesamtzahl der 18-mm-Module	96
[In] Bemessungsstrom	630 A
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Verriegelungsoption
Gehäusematerial	Gehäuse: powder coated steel Tür: powder coated steel Innengehäuse: Kunststoff
Produktgewicht	26 kg
Farbe	Weiß (RAL 9016)

Montage

Schutzart (IP)	IP55
Schutzart (IK)	IK10
Normen	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 Teil 600

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	29,0 cm
VPE 1 Breite	60,0 cm
VPE 1 Länge	72,0 cm
VPE 1 Gewicht	27,3 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	90,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	66,6 kg