



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produktname	Prisma XS
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Gehäusertyp	Leergehäuse
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 280 mm
Breite	590 mm
Höhe	1290 mm
Tiefe	280 mm
Einbautiefe	250 mm
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	16 x 12
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Zusätzliche Informationen	Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
Einsatzbedingungen	Innenraum
Geliefertes Zubehör	4 x Kabeleinführungsplatte 1 x Tür
Art der Frontabdeckung	Einfache Tür

Zusatzmerkmale

Kabeleinführung	Einführung von unten oder oben
Türtyp	Externe Platte
Anzahl der Schlösser	3
Türöffnungsseite	Reversibel
Neigungswinkel	180 °
Gehäusemontage	Einbau Oberfläche Eingelassen
Montagehalterung	Hohlwand Beton
9-mm-Raster	384
Gesamtzahl der 18-mm-Module	192
[In] Bemessungsstrom	630 A
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Verriegelungsoption
Gehäusematerial	Gehäuse: powder coated steel Tür: powder coated steel Innengehäuse: Kunststoff
Produktgewicht	42,200 kg
Farbe	Weiß (RAL 9016)

Montage

Schutzart (IP)	IP55
Schutzart (IK)	IK10
Normen	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 Teil 600

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	30,500 cm
VPE 1 Breite	60,000 cm
VPE 1 Länge	131,000 cm
VPE 1 Gewicht	43,500 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	74,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	147,500 cm
VPE 2 Gewicht	102,000 kg