



Principales

Gamme	Prisma
Nom du produit	Prisma XS
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret vide
Description du coffret/ armoire	Coffret profondeur 210 mm
Largeur	550 mm
Hauteur	650 mm
Profondeur	210 mm
Profondeur d'encastrement	190 mm
Nombre de modules 18 mm par rangée	8 x 12
Classe d'isolation électrique	Classe II
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Conditions d'utilisation	Intérieur
Équipement fournis	4 x plaque d'entrée de câble 1 x porte
Type de face avant	Porte simple

Complémentaires

Entrée de câble	Entrée par le bas ou par le haut
Type de porte	Pleine intérieure
Nombre de verrous	3
Sens d'ouverture de la porte	Droit ou gauche
Angle d'inclinaison	110 °
Installation du coffret	Encastré En saillie Encastré
Support de montage	Mur creux Béton
Pas de 9 mm	192
Nombre total de modules de 18 mm	96
[In] courant assigné d'emploi	400 A
Verrouillages optionnels	Hermétique Option verrou
Matière du coffret	Habillage :acier laqué Porte :acier laqué À l'intérieur du coffret :plastique
Poids du produit	10,400 kg
Couleur	Blanc (RAL 9016)

Environnement

Degré de protection IP	IP43
Tenue aux chocs IK	IK09
Normes	EN/CEI 61439-1 VDE 0660 partie 600

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	68,0 cm
Largeur de l'emballage 1	56,0 cm
Longueur de l'emballage 1	22,0 cm
Poids de l'emballage 1	11,7 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	83,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	82,2 kg