



## Hauptmerkmale

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Baureihe                            | Prisma                                                 |
| Produktname                         | Prisma XS                                              |
| Produkt- oder Komponententyp        | Gehäuse                                                |
| Gehäusotyp                          | Leergehäuse                                            |
| Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung | Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 210 mm                    |
| Breite                              | 800 mm                                                 |
| Höhe                                | 1100 mm                                                |
| Tiefe                               | 210 mm                                                 |
| Einbautiefe                         | 190 mm                                                 |
| Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe   | 21 x 12                                                |
| Elektrische Isolationsklasse        | Klasse II                                              |
| Zusätzliche Informationen           | Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden |
| Einsatzbedingungen                  | Innenraum                                              |
| Geliefertes Zubehör                 | 6 x Kabeleinführungsplatte                             |
| Art der Frontabdeckung              | Ohne                                                   |

## Zusatzmerkmale

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kabeleinführung             | Einführung von unten oder oben                           |
| Gehäusemontage              | Einbau<br>Oberfläche<br>Eingelassen                      |
| Montagehalterung            | Hohlwand<br>Beton                                        |
| 9-mm-Raster                 | 504                                                      |
| Gesamtzahl der 18-mm-Module | 252                                                      |
| [In] Bemessungsstrom        | 400 A                                                    |
| Gehäusematerial             | Gehäuse: powder coated steel<br>Innengehäuse: Kunststoff |
| Produktgewicht              | 14,500 kg                                                |
| Farbe                       | Weiß (RAL 9016)                                          |

## Montage

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Schutzart (IP) | IP30                                |
| Schutzart (IK) | IK09                                |
| Normen         | EN/IEC 61439-1<br>VDE 0660 Teil 600 |

## Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art     | PCE        |
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 23,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 82,500 cm  |
| VPE 1 Länge   | 112,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 18,350 kg  |