



Presentazione

Gamma	Prisma
Nome prodotto	Prisma XS
Tipo prodotto	Cassetta
Modello pulsantiera	Cassetta vuota
Descrizione contenitore	Cassetta a parete profondità 210 mm
Larghezza	800 mm
Altezza	1100 mm
Profondità	210 mm
Profondità di incasso	190 mm
Numero di moduli 18 mm per fila	21 12
Classe di isolamento	Classe II
Informazioni aggiuntive	Possibilità di associazione lato-lato e uno sull'altro
Condizioni d'impiego	All'interno
Attrezzature fornite	6 cable entry plate
Tipo di pannello frontale	Senza

Caratteristiche tecniche

Ingresso cavi	Entry from the bottom or from the top
Montaggio pulsantiera	Ad incasso Superficie Incassato
Installazione	Cartongesso Calcestruzzo
Passo 9 mm	504
Numero totale di moduli (18 mm)	252
Corrente nominale [In]	400 A
Materiale contenitore	Contenitore: powder coated steel Inside enclosure: plastica
Peso prodotto	14,500 kg
Colore	Bianco (RAL 9016)

Ambiente

Grado di protezione IP	IP30
Grado di protezione IK	IK09
Norme di riferimento	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 part 600

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	23,000 cm
Confezione 1: larghezza	82,500 cm
Confezione 1: profondità	112,000 cm
Confezione 1: peso	18,350 kg