

TM1SHTCC4

Temperatur- und Luftfeuchtesensor, Modicon M171/M172, -40 bis +60 °C, 0 bis 100 % RH, 2x 4 bis 20 mA, IP65, 24 VAC/DC, Wandmontage



Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M171/M172
Zubehör / Teilekategorie	Messzubehör
Zubehör / Teiletyp	Fühler

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	An Wand montiert
Montagehalterung	Montagekasten
[UH,nom] Nennhilfsspannung	9...28 V AC 9...40 V DC
Maximaler Stromverbrauch	50 mA
Ausgangstyp	Current 4...20 mA +/- 3 % RH Current 4...20 mA -40...60 °C +/- 1 °C
Produktspezifische Anwendung	Feuchtregulierung
Elektrische Verbindung	Schraubklemmenanschluss
Befestigungsmodus	2 Befestigungspunkte
Breite	100 mm
Höhe	122 mm
Tiefe	50,5 mm
Produktgewicht	0,14 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...100 %
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	I
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]UKCA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	11,5 cm
VPE 1 Länge	14,5 cm
VPE 1 Gewicht	250,0 g

VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,346 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------