



Principal

Gama de produtos	Modicon LMC078
Acessório / tipo de peça separada	SD card
Compatibilidade de produtos	LMC...
Compatibilidade de gama	Modicon LMC078
Tipo de memória	Flash
Capacidade de memória	1 GB
Acessório / categoria de peça separada	Peças separadas

Complementar

Aplicação específica do produto	Actualizar o software interno Transferência do programa Armazenamento de ficheiros Cópia de segurança da aplicação
Fiabilidade do MTBF	3000000 H
Tempo de retenção de dados	10 ano(s) a 25 °C
Número de ciclos de leitura/escrita	3000000
Profundidade	2,1 mm
Altura	32 mm
Largura	24 mm
Peso líquido	0,004 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-10...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...85 °C
Resistência a descargas electrostáticas	4 KV no contactoem conformidade com PT/IEC 61000-4-2 15 kV entrada de arem conformidade com EN/IEC 61000-6-2
Resistência a vibrações	1 gmem conformidade com PT/IEC 61131-2 2007
Resistência ao choque	15 gmem conformidade com PT/IEC 61131-2 2007
Humidade relativa	0...95 % sem condensação

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,5 cm
Package 1 Width	12,1 cm
Package 1 Length	14,2 cm
Package 1 Weight	29,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	58,0 g

Garantia contratual

Garantia

18 months
