

Hoja de datos del producto U3.101.25

Características

Unica - rocker switch - 1-way - 10 AX 250 VAC
- 1 m - ivory



Principal

Range of product	Unica
Función	Control
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Nombre estético	Unica (estética estándar)
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Tinte de color de la carátula	Crema - tipo de cable: RAL 9010)
Tono de color	Marfil

Complementario

Función de interruptor	Unidireccional
Tipo y composición de contactos	1 NA
Equipo suministrado	Conexión interna
Corriente nominal	10 AX en 250 V AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
Distancia de apertura	> 3 mm
Accionador	Basculante
Número de módulos	1 módulo
Modo de fijación	Fijado a presión
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillos
Sección transversal de cable	2,5 Mm ² flexible cable 2,5 mm ² rígido cable
Capacidad de corte con carga mínima	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3
Durabilidad eléctrica	10000 ciclos
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
Tensión dieléctrica	2000 V
Material	ASA + PC: cubierta del mecanismo
Profundidad incustrada	24 mm
Profundidad	34 mm
Ancho	22,5 mm
Altura	45 mm
Peso del producto	0,0174 kg
Número de elementos basculantes	1
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Acabado de la superficie	Brillante

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	25...35 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...50 °C
Grado de protección IK	IK01
Grado de protección IP	IP20
Normas	Directiva EMC Directiva BT EN 60669-1
Características ambientales	Acetona Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Lejía Gasolina Aceite Alcohol Resistencia UV

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,4 cm
Paquete 1 Ancho	6,4 cm
Paquete 1 Longitud	6,6 cm
Paquete 1 Peso	26 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------