



Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	Encoder-Schnittstellenkarte
Kompatible Produktfamilie	Altivar 71 Altivar 71Q Altivar Lift
Encoder-Typ	SinCos Hiperface EnDat 2.2 SSI
Nennhilfsspannung [UH,nom]	5 V (Spannungsgrenzen: 5...5,5 V) 8 V (Spannungsgrenzen: 8...8,5 V) 12 V (Spannungsgrenzen: 12...12,5 V)

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	ATV71H - M3383 ATV71H - M3X383 ATV71H - N4383
Max. Versorgungsstrom	0,2 A
Schutzart	Kurzschlusschutz Überlastschutz
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten	50 m
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback	Maximal 2exp13 (8192)
Taktfrequenz	500 kHz fest
Ausgangstyp	SinCos max. 10000 Zeilen EnDat 2.1 maximal 25 Bit SSI Gray oder binär, ohne oder mit ungeraden oder geraden Parität, konfigurierbar SinCos Hiperface 10000 Zeilen max
Elektrische Verbindung	Terminal, Verbindungskapazität: 0,5 mm ² (AWG 20) <25 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 4,75 V Terminal, Verbindungskapazität: 0,5 mm ² (AWG 20) <25 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 7,75 V Terminal, Verbindungskapazität: 0,5 mm ² (AWG 20) <25 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 14,75 V Terminal, Verbindungskapazität: 0,75 mm ² (AWG 18) <50 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 4,75 V Terminal, Verbindungskapazität: 0,75 mm ² (AWG 18) <50 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 7,75 V Terminal, Verbindungskapazität: 0,75 mm ² (AWG 18) <50 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 14,75 V Terminal, Verbindungskapazität: 1 mm ² (AWG 17) <25 m Kabellänge, Encoder, 200 mA bei 4,75 V Terminal, Verbindungskapazität: 1 mm ² (AWG 17) <25 m Kabellänge, Encoder, 200 mA bei 7,75 V Terminal, Verbindungskapazität: 1 mm ² (AWG 17) <25 m Kabellänge, Encoder, 200 mA bei 14,75 V Terminal, Verbindungskapazität: 1,5 mm ² (AWG 15) <50 m Kabellänge, Encoder, 200 mA bei 4,75 V Terminal, Verbindungskapazität: 1,5 mm ² (AWG 15) <50 m Kabellänge, Encoder, 200 mA bei 7,75 V Terminal, Verbindungskapazität: 1,5 mm ² (AWG 15) <50 m Kabellänge, Encoder, 200 mA bei 14,75 V
Produktgewicht	0,2 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	17,000 cm
VPE 1 Länge	23,500 cm
VPE 1 Gewicht	156,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,566 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------