

# Product data sheet

## Characteristics

# VW3S8201R15

cable for pulse/direction signal - 5 V - shielded - 1.5 m



### Principal

Designação de acessórios/peças separadas	Cabo para sinal de impulso/direcção
Acessório / tipo de peça separada	Cabo de ligação
Acessório / categoria de peça separada	Acessórios de ligação
Destino acessório / peça separada	Entre o accionador de passo SD326 e o gerador de impulsão externo
Compatibilidade de gama	Lexium SD3
Tipo de cabo	Cabo blindado
Comprimento do cabo	1,5 m

### Complementar

Compatibilidade de produtos	SD326
[Uc] Voltagem do Circuito de Controlo	5 V
Ligação elétrica	1 conector Molex de 24 pólos SD326) Extremidade de cabo aberta gerador de impulsão externo)

### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	17,700 cm
Package 1 Length	20,900 cm
Package 1 Weight	152,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	27,400 kg

### Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Sem PVC	Sim

### Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------