



Hauptmerkmale

Baureihe	Renova
Produkt- oder Komponententyp	TV/SAT/R-Steckdose
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Typ der TV-Steckdose	Leitungsende (Klemmensockel)
Menge pro Satz	1
Produktkompatibilität	Mit Renova-Rahmen ergänzt

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
TV-Stecker	Male IEC
FM-Stecker	Female IEC
SAT-Stecker	F-Typ
Streckendämpfung	IN-SAT: 3 dB +/- 2 dB at 2150...2400 MHz IN-SAT: 2 dB +/- 1,5 dB at 950...2150 MHz IN-TV: 2 dB +/- 1,5 dB at 174...800 MHz IN-TV: 2,5 dB at 40...70 MHz IN-TV: 2 dB +/- 1,5 dB at 800...862 MHz IN-FM: 2 dB +/- 1,5 dB at 87,5...125 MHz
Max. Abzweigungsdämpfung	30 DB FM-SAT Signal30 kHz 20 DB TV-FM Signal20 kHz 6 dB TV-SAT Signal6 kHz
Minimaler Rückgabeverlust	10 DB TV 10...40 MHz 5 DB TV 40...862 MHz 5 dB SAT 950...2400 MHz
Farbton	Schwarz (NCS S 9000-N)
Material	PC/ABS
Tiefe	15 mm
Durchmesser	71 mm
Einbautiefe	24 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4 cm
VPE 1 Breite	7 cm
VPE 1 Länge	7 cm
VPE 1 Gewicht	116 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------