



### Hauptmerkmale

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produkt- oder Komponententyp | Separate Teile für Controller                                         |
| Zubehör / Teilekategorie     | Steuerungszubehör                                                     |
| Produktspezifische Anwendung | Hebeanw. f. geringe Lasten                                            |
| Produktkompatibilität        | XKB                                                                   |
| Zubehör / Teiletyp           | Potentiometer                                                         |
| Einsatzbedingungen           | Für Anwendungen, die einen erweiterten Neutralleiterbereich erfordern |
| Ohmscher Widerstand          | 4700 Ohm                                                              |
| Größe                        | 15 mm                                                                 |

### Zusatzmerkmale

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Normen                         | UTE 93-265                                                                   |
| Eigenschaft des Potentiometers | Lineare Funktion<br>Kontin. Rotationsbetrieb                                 |
| Öffnungswinkel                 | 360 °                                                                        |
| Mechanische Lebensdauer        | 3000000 Zyklen                                                               |
| Mittelanzapfung                | Kabel zum Terminal                                                           |
| Totzone Mittelanzapfung        | 40 °                                                                         |
| Verlustleistung in W           | 3 W 85 °C                                                                    |
| Anschlüsse - Klemmen           | Frei bewegliche Anschlussleitungen von gelöteten Standard-Markierungsplatten |
| Produktgewicht                 | 0,055 kg                                                                     |

### Montage

|              |            |
|--------------|------------|
| Montagemodus | Am Gehäuse |
|--------------|------------|

### Verpackungseinheiten

|               |        |
|---------------|--------|
| VPE 1 Art     | PCE    |
| VPE 1 Menge   | 1      |
| VPE 1 Höhe    | 4,5 cm |
| VPE 1 Breite  | 5,8 cm |
| VPE 1 Länge   | 6,3 cm |
| VPE 1 Gewicht | 63,0 g |

### Nachhaltigkeit

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                             |
| EU-RoHS-Richtlinie              | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                                           |
| Quecksilberfrei                 | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China       |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                      |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  <a href="#">Ja</a>                                            |
| WEEE                            | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|