



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév	Általános célú
Érzékelő típusa	Induktív közelítésérzékelő
Termék specifikus alkalmazás	-
Érzékelő neve	XS5
Érzékelő kivitel	8 x 43 x 8 alakú
Méret	8 mm
Test típusa	Rögzített
Szekrény anyaga	Nikkelbevonatú sárgaréz
Kimeneti jel típusa	Diszkrét
Kábelezési technika	3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság	1,5 mm
Diszkrét kimeneti funkció	1 NO
Diszkrét kimenet típusa	PNP
Villamos csatlakozás	Csatlakozódugó M8, 3-lábú
[Us] névleges betáplálási feszültség	12...24 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban	<= 200 mA
IP védettségi fok	IP671

Kiegészítő jellemzők

Érzékelő felület	Oldalsó csúcs
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???	Süllyeszthető
Anyag	Fém
Előlap anyaga	PPS
Kimeneti áramkör típusa	DC
Kapcsolási frekvencia	<= 2500 Hz
Jelölés	CE
Mélység	8 mm
Magasság	8 mm
Szélesség	49 mm

Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,5 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hossza	4,5 cm
1. csomag súlya	17,0 g

2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	40
2.csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	15,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	925,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------