



#### Fő jellemzők

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Termékválaszték                                  | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória       | Rögzítési kiegészítők                        |
| Tartozék / különálló alkatrész típusa            | Rögzítőkengyel                               |
| Tartozék / különálló alkatrész megnevezése       | Rögzítőkengyel zárócsavarral                 |
| Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely | Hengeres M18 érzékelő                        |
| Anyag                                            | Műanyag                                      |

#### Kiegészítő jellemzők

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Termék kompatibilitása | XU hengeres M18 |
|------------------------|-----------------|

#### Csomagolási egység

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE    |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1      |
| 1. csomag magassága                  | 2,6 cm |
| 1. csomag szélessége                 | 4,7 cm |
| 1. csomag hossza                     | 10 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 17 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02    |
| Egységek száma 2. csomagban          | 100    |
| 2. csomag magassága                  | 15 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 30 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 40 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 2 kg   |

#### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                |  REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                               |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen              |

#### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Dimensions

