



#### Fő jellemzők

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Termékválaszték              | Telemecanique Photoelectric sensors XU             |
| Érzékelő neve                | XUY                                                |
| Érzékelő kivitel             | Üvegszál kialakítás                                |
| Tokozás típusa               | Magas hőmérséklet                                  |
| Névleges érzékelési távolság | 80 mm XUYAFV                                       |
| Végillesztés típus           | Oldalirányú mellett nikkellel bevont réz, M4 x 0,7 |

#### Kiegészítő jellemzők

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Elektromos érzékelő típusa | Fotoelektronikus érzékelő   |
| Optikai szál anyaga        | 50 µ üveg                   |
| Hüvely anyaga              | Hajlékony rozsdamentes acél |
| Detektálási rendszer       | Diffundál                   |
| Optikai szál hossza        | 0,6 m                       |
| Minimális hajlítási sugár  | 30 mm                       |
| Fej szerelése              | M4 x 0,7                    |
| Nettó súly                 | 0,056 kg                    |

#### Környezet

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...200 °C |
|-----------------------------------------------------|--------------|

#### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 1,5 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 13,6 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 13,6 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 56,0 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S01      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 25       |
| 2. csomag magassága                  | 15,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 15,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 40,0 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 1,625 kg |

#### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                | REACH Nyilatkozat                                                       |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes                  | Igen                                                                    |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen                                                                    |

Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|