

Planilha de Produto

Características

XZCB10502

cabo plano - 2 condutores - preto 50m
standard



Principal

Acessório / categoria de peça separada	Acessórios de ligação
Acessório / tipo de peça separada	Cabo de ligação
Designação de acessórios/peças separadas	Cabo plano AS-Interface
Destino acessório / peça separada	Sistema de cablagem AS-Interface
Comprimento do cabo	50 m
Material de isolamento de fios	Borracha
Cor	Preto

Complementar

Capacidade de ligação de aperto	2 x 1,5 mm ²
[Ue] tensão operacional nominal	<= 48 V
Peso líquido	3,5 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP67
Temperatura do ar ambiente para operação	25...85 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,000 cm
Package 1 Width	21,500 cm
Package 1 Length	26,500 cm
Package 1 Weight	3,969 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,522 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------