



Principal

Acessório / categoria de peça separada	Acessórios de ligação
Acessório / tipo de peça separada	Cabo de ligação
Designação de acessórios/peças separadas	Cabo plano AS-Interface
Destino acessório / peça separada	Sistema de cablagem AS-Interface
Comprimento do cabo	100 m
Material de isolamento de fios	TPE
Cor	Preto

Complementar

Capacidade de ligação de aperto	2 x 1,5 mm ²
[Ue] tensão operacional nominal	<= 48 V
Peso líquido	7 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP67
Temperatura do ar ambiente para operação	-30...105 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...105 °C
Característica ambiental	Resistente ao óleo e ao vapor

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------