



#### Principal

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Acessório / categoria de peça separada   | Acessórios de ligação            |
| Acessório / tipo de peça separada        | Cabo de ligação                  |
| Designação de acessórios/peças separadas | Cabo plano AS-Interface          |
| Destino acessório / peça separada        | Sistema de cablagem AS-Interface |
| Comprimento do cabo                      | 100 m                            |
| Material de isolamento de fios           | TPE                              |
| Cor                                      | Preto                            |

#### Complementar

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Capacidade de ligação de aperto | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| [Ue] tensão operacional nominal | <= 48 V                 |
| Peso líquido                    | 7 kg                    |

#### Ambiente

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Grau de protecção IP                          | IP67                          |
| Temperatura do ar ambiente para operação      | -30...105 °C                  |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -40...105 °C                  |
| Característica ambiental                      | Resistente ao óleo e ao vapor |

#### Sustentabilidade da oferta

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento REACH             | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| REACH sem SVHC                | Sim                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE           | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos    | Sim                                                                                             |
| Sem mercúrio                  | Sim                                                                                             |
| Regulamento RoHS China        | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Informações das isenções RoHS | <a href="#">Sim</a>                                                                             |

#### Garantia contratual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|