



### Hauptmerkmale

Produktserie	Telemecanique Cabling components
Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	„General Purpose“

### Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Straight female connector M12, 4 pins
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettmaterial	Metall
Status-LED	Ohne
Kabellänge	2 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5,2 mm
Zusammensetzung des Kabels	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Draht-Isoliermaterial	PUR
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 300 V DC
Nennstrom [In]	4 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,09 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP69K IP65 IP67
Produktzertifizierungen	CULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C static -5...80 °C flexing
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

### Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	74 g
Höhe VPE1	3,4 cm
Breite VPE1	23,5 cm
Länge VPE1	29,2 cm
Verpackungstyp VPE2	BAG
Inhaltmenge VPE2	1
Gewicht VPE2	74 g

Höhe VPE2	3,4 cm
Breite VPE2	23,5 cm
Länge VPE2	29,2 cm
Verpackungstyp VPE3	S02
Inhaltsmenge VPE3	40
Gewicht VPE3	3,235 kg
Höhe VPE3	15 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

## Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------